



## Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18TAL



### Datos de pedido

Número de pedido	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada. La luz de construcción proporciona una iluminación completa de 360 grados y es una solución ideal para la iluminación de superficies y de trabajos en altura.

#### Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

#### Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

### Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Quality Dress	M18TAL-0
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	2200 lm
Cantidad de baterías contenidas	15

Corriente de alumbrado nivel 2	1100 lm
Zona ATEX	ninguno
Tensión de batería	18 V
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

## Accesorios

Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18	073827 MB18
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Juego de inicio bateríaHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55