



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas, Tipo: 38



Datos de pedido

Número de pedido	630345 38
GTIN	4018754323241
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2,5 – M8. Para Torx® exteriores con rosca M3 – M8. Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8. Para Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 10 uds. n.º 630950 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para llaves de vaso para Torx® exterior: 6 uds. n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Insertos para destornilladores Phillips: PH1; PH2

Insertos para destornilladores para hexágono interior: 5 uds. n.º 631710 tam. 3; 4; 5; 6; 8

Insertos para destornilladores para Torx® interior: 9 uds. n.º 631801 tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Mango transversal QR: 1 ud. n.º 633050 tam. 116

Mango encajable QR: 1 ud. n.º 632950 tam. 150

Prolongaciones QR: 2 uds. n.º 632545 tam. 50; 150

Articulación cardán QR: 1 ud. n.º 633550 tam. 1/4

Carraca QR: 1 ud. n.º 632355 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Número de piezas	38
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	5-13 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Perfil de salida	Llaves de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3124
Material	Acero aleado al cromo
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	227 mm
Anchura	131 mm
Altura	57 mm
Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
con QuickRelease	sí
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631710 5
	631801 TX20

Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX20	
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	630950 13
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	630950 10
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX25	631801 TX25
Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 50 mm	632545 50
Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor QuickRelease Tipo 1/4	632355 1/4
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	630950 5,5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 3 mm	631710 3
Mango transversal, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 116 mm	633050 116
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631000 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631000 7
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E8	631500 E8
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX30	631801 TX30
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX9	631801 TX9
Mango encajable, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 150 mm	632950 150
Articulación cardán, 1/4 pulgada QuickRelease Tipo 1/4	633550 1/4
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E7	631500 E7
Prolongación, 1/4 pulgada QuickRelease Longitud total 150 mm	632545 150
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	630950 11
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto Perfil Torx® TX8	631801 TX8
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 6 mm	631710 6

Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	630950 8
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX15	631801 TX15
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	630950 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631000 13
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX10	631801 TX10
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	630950 7
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX27	631801 TX27
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631000 9
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E10	631500 E10
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E4	631500 E4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631000 6
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	630950 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631000 11
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 8 mm	631710 8
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E5	631500 E5
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	630950 9
Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx®corto Perfil Torx® TX40	631801 TX40
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631000 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631000 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631000 8
Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	630950 12
Vaso de 1/4 pulgada para Torx® Perfil Torx® E6	631500 E6
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631710 4