

**Ansell****Mono protector tipo 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS, blanco, Tamaño unisex: L****Datos de pedido**

Número de pedido	098352 L
GTIN	5013756001530
Clase de artículo	06A

**Descripción****Ejecución:**

**Mono protector AlphaTec® 1500 PLUS.** Material SMS altamente transpirable. Muy buena protección contra las partículas y barrera contra la neblina ligera. Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.

- **Filtrado demostrable de un 99,9 % de partículas > 3 µm.**
- **Permeable al aire y al vapor de agua ("transpirable") para reducir la carga térmica.**
- **Forma ergonómica optimizada, mayor comodidad y aumento de la seguridad para el usuario.**
- **Exento de silicona, una característica importante para trabajos de pintura por inyección.**
- **Antiestático, probado según EN 1149-5.**

Mono protector (categoría PSA III) tipo 5/6.

**Aplicación:**

Descarga de mercancías a granel, llenado/vacío de sistemas de proceso, comprobación de superficies, identificación y reparación de piezas de carrocería, montaje y comprobación de componentes, pintura y limpieza de herramientas y robots, trabajos auxiliares y mantenimiento en la línea de producción.

**Norma:**

- **EN ISO 13982-1 Typ 5**
- **EN 13034 Typ 6**

· EN 1149-5

· EN 1073-2

Norma: EN 13034

## Descripción técnica

Tamaño unisex	L
Sexo	Unisex
Ropa según	DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color	blanco
Norma	EN 1073-2
Norma	EN 13982-1
Norma	EN 13034-6
Norma	EN 1149-1
Tipo de producto	Traje de protección química