



Espigas de guía, Tamaño Ø vástago: 0/5,3mm



Datos de pedido

Número de pedido	156750 0/5,3
GTIN	4033591015999
Clase de artículo	16C

Descripción

Ejecución:

Pitón guía fijo: con nitruración gaseosa, torneado de precisión.

Pitón rotatorio: templado termoquímicamente en la capa marginal, rectificado.

Tam. 01/2,4 a 1/8,4 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 1 / 8,5 a 1 / 18 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

Tam. de 2 / 11,5 a 2 / 13 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 2 / 14 a 2 / 32 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

Aplicación:

En caso de emplear la espiga guía rotatoria (con taladro para el refrigerante) tam. 1 y tam. 2 en el soporte n.º 156720 tam. 1/20, el refrigerante se dirige directamente a la cuchilla para una eliminación óptima de las virutas.

Descripción técnica

Longitud total	59 mm
Ø espiga	5,3 mm
Ø de mango	4 mm
Tipo de producto	Pitón guía