

Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente blanco, Anchura: 1800mm



Datos de pedido

Número de pedido	974030 1800
GTIN	4044917444560
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura eléctricamente mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de pie en T sólido en patas ajustables. Regulable en altura eléctricamente a **740 – 1230 mm**. Motor con puesta en marcha y parada suave. Tablero de mesa revestido de resina de melamina, con cantos ABS resistentes a los choques. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura a 25 mm/s (sin carga).

Color: Bastidor y placa: blanco.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Tablero de trabajo grosor	19 mm
Anchura	1800 mm
Profundidad	800 mm
Intervalo de regulación de altura	740 - 1230 mm
Peso	44 kg
Capacidad de carga máxima	70 kg
Ejecución	regulable en altura eléctricamente
Ejecución regulación de la altura	eléctrico

Grosor de plaquita

19 mm

Tipo de producto

Mesa de oficina