

Lámpara de mesa LED, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	928653 12
GTIN	7612176079730
Clase de artículo	97G

Descripción

Ejecución:

Lámpara de mesa LED energéticamente eficiente de aluminio con iluminación de superficie homogénea, sin sombra ni deslumbramiento. Atenuable mediante la tecla de manejo en el cabezal de lámpara en 5 niveles, con función de memoria. Con columna soporte estable de aluminio, Ø del pie de 180 mm. Temperatura del color blanco neutro 4.000 K.

La lámpara tiene bombillas de luz LED montadas.

Las bombillas no se pueden cambiar en la lámpara.

Tiempo de combustión: 20.000 horas.

Altura máxima: 570 mm.

Alcance máximo: 740 mm.

Descripción técnica

Color luz	blanco neutro
Cuerpo de lámparas altura	22,5 mm
Cantidad de LED	24
Consumo de potencia	12 W

Cuerpo lámpara longitud	425 mm
Bombilla	Lámpara LED
Bombilla intercambiable	no
Cuerpo de lámparas anchura	46 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Voladizo brazo soporte	470 mm
Temperatura de color	4000 K
Interruptor ON/OFF	sí
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo