

**Casquillo reductor ranurado junta tórica, Ø 20 mm, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302165 8
GTIN	4060576159836
Clase de artículo	33T

Descripción**Ejecución:**

Schunk GZB-S con obturación.

Estanqueidad del refrigerante hasta 80 bar.

Posibilidad de ajuste previo flexible de la longitud gracias a la pieza intermedia desplazable.

Obturado (tapón de goma).**Aplicación:**

- **Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.**
- **Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.**
- **Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.**
- **Precisión de concentricidad $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisión del sistema en $3 \times D$).**
- **Precisión de concentricidad $\pm 2 \mu\text{m}$ (para cono reductor).**
- **Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.**

Descripción técnica

Ø de sujeción D ₁	8 mm
Ø D	20 mm
Ø exterior	20 mm
Atributo del nombre de producto	Ø 20 mm
Precisión de concentricidad sistema	5 μm

Tipo de producto

Casquillo reductor