

Brazo articulado doble multiconfort para fijación en la mesa, Cantidad de articulaciones: 2



Datos de pedido

Número de pedido	928298 2
GTIN	4009729068502
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal a 180° y vertical a 75°, posibilidad de inclinación del monitor. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico. Fijación flexible (sargento, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm.

Anchura máxima del monitor 656 mm o 27 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100, de 2 a 7 kg.

Lacado:

Plateado.

Descripción técnica

Voladizo del brazo articulado	333 mm
Ángulo de orientación	75 grados
Ángulo de giro	360 grados
Cantidad de articulaciones	2

Capacidad de carga	2 - 7 kg
Tipo de producto	Soporte monitor/teclado