

**Espigas de guía, Tamaño Ø vástago: 01/3,3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	156750 01/3,3
GTIN	4033591015739
Clase de artículo	16C

**Descripción****Ejecución:**

**Pitón guía fijo:** con nitruración gaseosa, torneado de precisión.

**Pitón rotatorio:** templado termoquímicamente en la capa marginal, rectificado.

Tam. 01/2,4 a 1/8,4 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 1 / 8,5 a 1 / 18 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

Tam. de 2 / 11,5 a 2 / 13 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 2 / 14 a 2 / 32 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

**Aplicación:**

En caso de emplear la espiga guía rotatoria (con taladro para el refrigerante) tam. 1 y tam. 2 en el soporte n.º 156720 tam. 1/20, el refrigerante se dirige directamente a la cuchilla para una eliminación óptima de las virutas.

**Descripción técnica**

Ø espiga	3,3 mm
Longitud total	41 mm
Ø de mango	2,4 mm
Tipo de producto	Pitón guía