



**Pie de rey digital TWIN-CAL IP67, juego de 3, Capacidad de medición: 150mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	405520 150
GTIN	4067263132714
Clase de artículo	45A

**Descripción**

**Ejecución:**

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

**Descripción técnica**

Tipo de pila	Pila de botón
Límite de error	0,03 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,0005 pul
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad	plano
Cantidad de pilas contenidas	1
Conmutación stand-by	sí
Duración de funcionamiento	12000 horas
Desconexión automática	sí

## Hoja de datos

Células solares	no
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Suministro de energía	con pilas
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey universal

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/405520-150>