

**Lijadoras angulares GWX, Tipo: GWX13-125S****Datos de pedido**

Número de pedido	P07350 GWX13-125S
GTIN	3165140962292
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

- Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular, sin piezas que puedan perderse y sin herramientas adicionales.
- Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
- el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido.

Suministro:

Mango adicional, caperuza protectora, cartón.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Consumo de potencia	1300 W
Peso	2,4 kg
Particularidad	Speed Selection
Particularidad	Vibration-Control
Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min ⁻¹
Embalaje	Cartón
Quality Dress	GWX 13-125S

Suministro de energía

Funcionamiento con
alimentación de red

Tipo de producto

Lijadoras angulares