

Garant GRIDLINE

Armario para productos de limpieza con puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 1000-2**Datos de pedido**

Número de pedido	987001 1000-2
GTIN	4062406347208
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario universal para guardar productos de limpieza, aparatos de limpieza y ropa. Instalación de estantes galvanizados a intervalos de 25 mm.

Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.

Capacidad de carga de los estantes 25 kg. Perforación en la carcasa de subdivisión para la **colocación de ganchos y soportes Easyfix** (en el grupo 95).

Suministro:

2 subdivisiones prácticas con 3 estantes de anchura 20G cada uno.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con los armarios GridLine de profundidad 20G y se pueden combinar con ellos libremente.

Encontrará otros accesorios como estantes y cajones en el grupo 94.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 2000 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 500 mm
Altura útil: 1840 mm
Anchura en G: 40
Profundidad en G: 20

Descripción técnica

Anchura en G	40
Peso	90 kg
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	20
Profundidad	500 mm
Altura	2000 mm
Altura útil	1840 mm
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario para productos de limpieza