

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas **de doble cara** con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p\text{máx}}$

Descripción técnica

Tipo	INOX
Avance f_z por diente	0,8 mm
Radio angular	0,8 mm
Grosor plaquita S	3.97 mm
Código ISO plaquita de corte	ANGX 10T308ZEER
Clase	HB9740
Material de corte	MD

profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		