

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tipo: TI


Datos de pedido

Número de pedido	213072 TI
GTIN	4062406355487
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Plaquitas **de doble cara** con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$: 1,6 mm

Avance f_z por diente: 0,5 mm

Grosor plaquita S: 3.97 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Tipo	TI
Grosor plaquita S	3.97 mm
Código ISO plaquita de corte	ANGX 10T308ZEER

Clase	HB9745
Material de corte	MD
profundidad de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,6 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		