



Dispositivo dinamométrico manual DFG, Capacidad de medición: 500N



Datos de pedido

Número de pedido	479025 500
GTIN	2050002070769
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Dispositivo dinamométrico universal con pantalla en color para una medición precisa de la fuerza de tracción y de presión. Carcasa robusta de fundición a presión.

- **Indicación del valor de fuerza y máximo actual.**
- **Teclas de función programables.**
- **Control de los límites de tolerancia con indicador óptico y acústico.**
- **Memoria de los valores de medición.**
- **Valoración estadística de los valores almacenados.**
- **Interfaz para la exportación de datos.**
- **Indicador conmutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Suministro:

Maleta de transporte, enchufe de carga con cable de conexión USB, accesorios (placa de compresión, gancho, punta, alerón, ranura en V, prolongación).

Partes opcionales:

Bancos de pruebas manuales n.º 479029.

Descripción técnica

Capacidad de medición	50 - 450 N
-----------------------	------------

Precisión	0,2 %
Resolución	0,1 N
Longitud	191 mm
Anchura	84 mm
Altura	42 mm
Memoria de valores de medición	50
Suministro de energía	a batería
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Dispositivo dinamométrico