

**HOLEX****Cinta de sierra metálica 27 × 3660, Dientes por pulgada: 8/12****Datos de pedido**

Número de pedido	173755 8/12
GTIN	4045197275721
Clase de artículo	12S

**Descripción****Ejecución:**

**Cinta de sierra para la producción HOLEX** con alto rendimiento de corte.

**Aplicación:**

**Dentado combinado 0°** – muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).

**Dentado combinado 10° – universal** para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).

**Dentado normal 0°** – Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.

**Dentado normal 10°** – Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

**Nota:**

**Inserción de una cinta nueva:** Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

**Descripción técnica**

Anchura	27 mm
---------	-------

Longitud	3660 mm
Espesor	0,9 mm
Ángulo de desprendimiento	0 grados
Dentado	combi
Material de corte	HSS Co 8
Tipo de producto	Cinta de sierra metálica