

HOLEX**Cinta de sierra metálica 27 × 3660, Dientes por pulgada: 3/4H****Datos de pedido**

Número de pedido	173755 3/4H
GTIN	4045197275646
Clase de artículo	12S

Descripción**Ejecución:**

Cinta de sierra para la producción HOLEX con alto rendimiento de corte.

Aplicación:

Dentado combinado 0° – muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).

Dentado combinado 10° – universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).

Dentado normal 0° – Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.

Dentado normal 10° – Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descripción técnica

Longitud	3660 mm
----------	---------

Anchura	27 mm
Espesor	0,9 mm
Ángulo de desprendimiento	10 grados
Dentado	combi
Material de corte	HSS Co 8
Tipo de producto	Cinta de sierra metálica