



## Espigas de guía, Tamaño Ø vástago: 1/10,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	156750 1/10,5
GTIN	4033591016521
Clase de artículo	16C

### Descripción

#### Ejecución:

**Pitón guía fijo:** con nitruración gaseosa, torneado de precisión.

**Pitón rotatorio:** templado termoquímicamente en la capa marginal, rectificado.

Tam. 01/2,4 a 1/8,4 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 1 / 8,5 a 1 / 18 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

Tam. de 2 / 11,5 a 2 / 13 – **Espiga de guía fija.**

Tam. 2 / 14 a 2 / 32 – **Espiga rotatoria con perforación para el refrigerante.**

#### Aplicación:

En caso de emplear la espiga guía rotatoria (con taladro para el refrigerante) tam. 1 y tam. 2 en el soporte n.º 156720 tam. 1/20, el refrigerante se dirige directamente a la cuchilla para una eliminación óptima de las virutas.

### Descripción técnica

Ø espiga	10,5 mm
Longitud total	79 mm
Ø de mango	6 mm
Tipo de producto	Pitón guía