

**Garant****Escariador de mano reajutable, Ø DC: 6,4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160600 6,4
GTIN	4045197250827
Clase de artículo	110

**Descripción****Ejecución:**

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.

Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificadas de forma cilíndrica.

**Descripción técnica**

Ø intervalo de ajuste	6,4 - 7,2 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	6,4 mm
Vástago cuadrado □	3 mm
Longitud de filo L <sub>c</sub>	32 mm
Longitud total L	110 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		