

Garant**Escariador de mano reajutable, Ø nominal DC: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160500 20
GTIN	4045197250759
Clase de artículo	110

Descripción**Ejecución:**

Con ranura recta hasta 5 mm; a partir de 6 mm con **espiral a la izquierda** 7 – 8 ° El cuerpo del escariador es ranurado y puede abrirse en aprox. 1 / 100 del Ø del escariador (p. ej. 20 mm = 0,2 mm).

Aplicación:

Para ampliar los taladros pasantes a una sobremedida. Los escariadores de ranuras rectas sólo se pueden emplear para taladros sin interrupción. Han de guardarse sin tensión.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	119 mm
Ø nominal D _c	20 mm
Vástago cuadrado □	16 mm
Longitud total L	201 mm
Longitud de filo L _c	75 mm
Material de corte	HSS
Norma	DIN 859
Ángulo de hélice	7-8 grados
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		