

Garant**Escariador de mano reajutable, Ø DC: 45mm****Datos de pedido**

Número de pedido	160600 45
GTIN	4045197250971
Clase de artículo	110

Descripción**Ejecución:**

Intervalo de ajuste amplio. Ajuste de precisión según calibres anulares o micrómetro para exteriores.

Cuchillas con corte previo cónico; los filos están destalonados y rectificadas de forma cilíndrica.

Descripción técnica

Ø intervalo de ajuste	45 - 55 mm
Ø nominal D _c	45 mm
Vástago cuadrado □	26 mm
Longitud de filo L _c	118 mm
Longitud total L	370 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		