



## Lijadora recta neumática, Tipo: 48325



### Datos de pedido

Número de pedido	079443 48325
GTIN	616026483255
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

#### **Dynabrade – Amoladora recta neumática.**

Lijadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. **Lijadora recta sin engranaje, compacta**, de 300 vatios, con una velocidad máxima de **25 000 rpm**. Control de velocidad para mantener la velocidad constante, incluso con carga. El filtro antepuesto prolonga la vida útil de la herramienta.

#### **Suministro:**

Incluye las boquillas necesarias.

### Descripción técnica

Peso	0,41 kg
Velocidad de giro máxima	25000 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Longitud	202 mm
Demanda de aire máxima	648 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	79 dB(A)
Ø de pinza portapieza	6 mm

Potencia generada	298 W
Quality Dress	48325
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta

---

## Accesorios

Pinza de sujeción Tipo 01497	079449 01497
------------------------------	--------------