



Lijadora recta neumática, Tipo: 52669



Datos de pedido

Número de pedido	079443 52669
GTIN	616026526693
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Lijadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Lijadora recta **de alta potencia sin engranajes** de 750 vatios con una velocidad máxima de **20 000 rpm. Control de velocidad patentado** para un número de revoluciones constante, incluso con carga.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Ø de pinza portapieza	6 mm
Longitud	221 mm
Quality Dress	52669
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	1254 l/min
Potencia generada	744 W
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²

Nivel sonoro de funcionamiento	79 dB(A)
Peso	1 kg
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza de sujeción Tipo 50016	079449 50016
------------------------------	--------------