

Garant**Módulo de sujeción móvil, para tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	361110 2
GTIN	4045197809254
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105 – 361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123 – 361137.

Idóneo para:

Guías base n.º 361115, husillo n.º 361119 y mordazas intercambiables n.º 361123 – 361138.

Partes opcionales:

Destornillador hexagonal con mango transversal n.º 627424 tam.5 y llave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

Nota:

Para los seguros de husillo necesita un inserto para destornillador SW5.

Descripción técnica

Altura H	174,5 mm
Peso	11 kg

H ₁	147,5 mm
Longitud L	126 mm
Anchura B	125 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Serie	Xpent
Tipo de producto	Elemento de sujeción