

Garant**Mordaza intercambiable estándar, para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361125 125
GTIN	4045197809360
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Revestido, templado y rectificado.

Aplicación:

Para el alojamiento de las mordazas suplementarias n.º 361140 – 361149.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105 – 361110.

Suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	68,5 mm
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Altura de bocas C	45 mm
Altura h ₁	25 mm
Anchura de bocas b	125 mm
Longitud l ₁	12 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

