

Garant**Boca suplementaria de agarre 3/3, para tipo: 125****Datos de pedido**

Número de pedido	361140 125
GTIN	4045197809452
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:****Superficie de apoyo 3 mm.**

2 niveles de sujeción con 3 mm de altura.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Descripción técnica

Longitud l_2	9 mm
Altura de bocas C	20 mm
Longitud l_1	9 mm
Anchura de bocas b	125 mm
Altura h_1	17 mm
Longitud de mordazas l	12 mm
Altura h_2	17 mm

Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco