

Garant**Boca suplementaria de agarre 3/5, para tipo: 80****Datos de pedido**

Número de pedido	361142 80
GTIN	4045197809483
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.

Superficie de apoyo 3 mm.**Modelo de texto publicitario:**

Adecuado para: 360405 125MX y 360405 125LX.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Descripción técnica

Longitud l_1	9 mm
Anchura de bocas b	80 mm
Altura h_2	17 mm
Altura h_1	15 mm
Longitud l_2	9 mm
Altura de bocas C	20 mm

Longitud de mordazas l	12 mm
Adecuado para el código de color	Xpent0
Adecuado para el código de color	Xpent1-2
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco