

Garant**Boca suplementaria lisa 3/5, para tipo: 80****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 361143 80 |
| GTIN | 4045197809506 |
| Clase de artículo | 310 |

Descripción**Ejecución:****Superficie de apoyo 3 mm.**

Primer nivel de sujeción con 3 mm de altura. Segundo nivel de sujeción con 5 mm de altura.

Modelo de texto publicitario:

Adecuado para: 360405 125MX y 360405 125LX.

Ventaja:

Girando la boca se dispone de un segundo nivel de sujeción.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124 – 361127, n.º 361133 y n.º 361135.

Mordazas escalonadas n.º 361295– 361296.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|-------|
| Anchura de bocas b | 80 mm |
| Altura h ₁ | 15 mm |
| Altura h ₂ | 17 mm |
| Altura de bocas C | 20 mm |
| Longitud l ₁ | 9 mm |
| Longitud de mordazas l | 12 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Longitud l ₂ | 9 mm |
| Adecuado para el código de color | Xpent1-2 |
| Adecuado para el código de color | Xpent0 |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |