

Garant
Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC, con perforación, Ángulo γ : 15grados

Datos de pedido

Número de pedido	215540 15
GTIN	4045197809681
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.º 215321– 215398. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.T 1335..
Altura de chaflán realizable h	7,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Ø mínimo D	17 mm
máximo Ø D ₁	75 mm
Longitud total L _{tot}	52 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	3
Anchura de chaflán realizable b	28,5 mm
Ángulo γ	15 grados
Longitud chaflán realizable l	29,5 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Serie	Softcut®
Avance por diente con h _{máx}	0,4 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219826
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2