

**Garant****Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC, con perforación, Ángulo  $\gamma$ : 75grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215540 75
GTIN	4045197809728
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

**Aplicación:**

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

**Nota:**

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.º 215321– 215398.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Longitud chaflán realizable l	29,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	60 mm
Anchura de chaflán realizable b	7,6 mm
Altura de chaflán realizable h	28,5 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.T 1335..

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
Ángulo $\gamma$	75 grados
Ø de perforación de asiento	16 mm
máximo Ø $D_1$	35 mm
Ø mínimo D	19 mm
Serie	Softcut®
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,11 mm
Número de plaquitas de corte	9
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219826
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2