

**Re-Bo****Hoja de sierra circular de metal fino, Sin revestimiento, Øxgrosor: 125X4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	175000 125X4
GTIN	4045197243287
Clase de artículo	17A

**Descripción****Ejecución:**

**DIN 1837 A con dentado fino** con diente en flecha de forma A. Dientes rectos con espacios entre dientes relativamente pequeños.

Todas las hojas están destalonadas lateralmente por rectificado hueco. Todos los tamaños con Ø 200 mm y las hojas muy estrechas llevan un collar en el taladro. La precisión, la forma de los dientes y el destalonado lateral corresponden a DIN 1840.

**Aplicación:**

Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

**Nota:**

Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.

**Descripción técnica**

Ø	125 mm
Ø de perforación	22 mm
Espesor	4 mm

Número de dientes Z	100
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 1837
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	37 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	20 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	11 m/min	M
GG(G)	adecuado	27 m/min	K
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		