

**Garant****Mordaza intercambiable de agarre, para ancho de bocas: 125Lmm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 362392 125L   |
| GTIN              | 4062406370565 |
| Clase de artículo | 31S           |

**Descripción****Ejecución:**

Elevada precisión al sujetar. Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo de su tornillo de banco. Forma de los dientes optimizada para una elevada fuerza de retención.

**Nota:**

Se requiere un ajuste previo del contorno del diente (sistema LARGO).

**Descripción técnica**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Adecuado para el código de color | HiPo        |
| Adecuado para el código de color | LC-GARANT   |
| Adecuado para el código de color | LCV125G     |
| Adecuado para el código de color | NC8         |
| Adecuado para el código de color | HD-HOLEX    |
| Adecuado para el código de color | Titan 2     |
| Adecuado para el código de color | HD-Allmatic |
| Adecuado para el código de color | TC          |
| Adecuado para el código de color | Basic       |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Adecuado para el código de color | LC                               |
| Adecuado para el código de color | Tensor HD                        |
| Anchura de bocas b               | 12 mm                            |
| Altura de bocas C                | 40 mm                            |
| Para anchura de mordazas         | 125 mm                           |
| Tipo de producto                 | Mordazas para tornillos de banco |