

Garant**Mordaza intercambiable de agarre, para ancho de bocas: 125Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	362390 125L
GTIN	4062406370558
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

Elevada precisión al sujetar. Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo de su tornillo de banco. Forma de los dientes optimizada para una elevada fuerza de retención.

Nota:

Se requiere un ajuste previo del contorno del diente (sistema LARGO).

Descripción técnica

Para anchura de mordazas	125 mm
Anchura de bocas b	12 mm
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	Tensor HD
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	LC-GARANT

Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	HD-HOLEX
Adecuado para el código de color	NC8
Altura de bocas C	20 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco