

**LOMU...08ER-GM, PR1225, Tamaño de plaquita: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	225223 10
GTIN	2050001942029
Clase de artículo	25A

Descripción**Ejecución:**

Plaquetas de corte reversibles con recubrimiento de MEGACOAT, con 4 filos; mediante ejecución de doble lado. Gracias al gran ángulo de desprendimiento axial de 10° como mínimo se reduce notablemente la fuerza de corte.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e=0,3 \times D$.

Avance f_z por diente: 0,06 - 0,25 mm

Código ISO plaquita de corte: LOMU...08ER-GM

Tipo: ST1400

Radio angular: 0,8 mm

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	LOMU...08ER-GM
Tipo	ST1400
Radio angular	0,8 mm
Clase	PR1225

Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,06 - 0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		