



## Destornilladores de impacto neumáticos, Tipo: 6120



### Datos de pedido

Número de pedido	079204 6120
GTIN	015451729462
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

**Atornillador de impacto para las aplicaciones más duras** y pares máximos. **Mecanismo de impacto de 2 uñas extremadamente resistente** (Twin Lobe) para duraciones máximas en aplicaciones pesadas. La fase de atornillado empieza lentamente y aumenta con cada impacto. **Utilizable para cualquier caso de atornillado.** Estructura sencilla de 3 piezas para **reducir al mínimo el gasto de mantenimiento.**

### Descripción técnica

Intervalo de par	815 - 2710 Nm
Longitud	420 mm
Ø máximo de tornillo (8,8-12.9)	M36
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	13 mm
Velocidad de giro máxima	3500 min <sup>-1</sup>
Portaherramientas dimensiones	1.1/2 pul
Peso	15,7 kg
Quality Dress	6120
Demanda de aire máxima	1698 l/min

Nivel sonoro de funcionamiento	97 dB(A)
Vibraciones máximas según EN	21,8 m/s <sup>2</sup>
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado
Conexión aire comprimido	1/2 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Atornillador