



Amoladora recta neumática G2414, pinzas portapiezas Ø 6 mm corto, Tipo: S085



Datos de pedido

Número de pedido	079447 S085
GTIN	7322590019860
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadoras rectas potentes y robustas con una **suavidad de marcha** elevada. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental. Velocidades de giro máximas, optimizadas para cada aplicación, entre **8500 y 25 000 rpm**.

Forma constructiva corta, longitud de 215 mm.

Ø de pinzas portapiezas 6mm.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados (Service-Kits):

se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Quality Dress	G2414 S085
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	13 mm
Peso	0,78 kg

Potencia generada	500 W
Nivel sonoro de funcionamiento	70 dB(A)
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Demanda de aire máxima	252 l/min
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm	079459 6
---	----------