



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, Ø Dc: 33,2mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236614 33,2   |
| GTIN              | 4047109277786 |
| Clase de artículo | 24P           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.**
- **Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.**
- **Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.**
- **Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =  $D + 0,5$  mm.**

#### Aplicación:

- **Para situaciones de mecanizado extremas.**

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

#### Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

#### Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Versión con mango PSC disponible a petición.

### Descripción técnica

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>    | 40 mm              |
| Número de filos Z            | 1                  |
| Longitud útil L <sub>1</sub> | 68 mm              |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 110408 38-... |

|   |  |
|---|--|
| Longitud del mango L <sub>s</sub>                       | 68 mm  |
| Juego tornillo para plaquita reversible                 | 239652 15IP1 (2,8 Nm)                            |
| Serie   | KUB Pentron®                                     |
| Ø nominal D   | 33,2   |
| Longitud de voladizo L <sub>A</sub>                     | 93 mm  |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D  |
| Mango   | ISO 9766   |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones               |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado inclinado con restricciones  |
| Refrigeración interior                                  | sí   |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC  |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles                  |

## Accesorios

|   |              |
|---|--------------|
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm               | 211750 2,8   |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 15IP1     | 239652 15IP1 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |