



Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico, 2×D, Ø Dc: 40,5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 236614 40,5 |
| GTIN | 4047109277632 |
| Clase de artículo | 24P |

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de perforación: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Rendimiento y vida útil máximos, gracias a la resistencia óptima del cuerpo de base y el tratamiento especial de la superficie.**
- **Exactitud dimensional máxima en condiciones de taladrado extremadamente difíciles.**
- **Gestión de stocks de bajo coste gracias a las plaquitas reversibles interiores y exteriores.**
- **Posibilidad de taladrado fuera del eje hasta $V_{max} = 0,25$ mm. Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = $D + 0,5$ mm.**

Aplicación:

- **Para situaciones de mecanizado extremas.**

Con plaquitas n.º 236605 – 236610.

Suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® y medidas en pulgadas disponible a petición.

Versión con mango PSC disponible a petición.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------|
| Número de filos Z | 1 |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Ø de mango D _s | 40 mm |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... |

| | |
|---|--|
| Longitud útil L_1 | 82 mm |
| Longitud del mango L_s | 68 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø nominal D | 40,5 |
| para Ø pulgadas | 1 19/32 pul |
| Longitud de voladizo L_A | 111 mm |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D |
| Mango | ISO 9766 |
| Empleo de taladro | centrado con restricciones |
| Empleo de taladro | abombado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro | salida inclinada con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 20IP | 239652 20IP |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm | 659874 50 |
| | 659957 1600 |

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm
