

Lijadora recta neumática, Tipo: ST100



Datos de pedido

Número de pedido	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Clase de artículo	03P

Descripción

Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido **con pinza portapieza de 3 mm** para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. **Filtro previo integrado.** Lijadora recta de 40 W con gran comodidad de uso y una velocidad máxima de 100 000 rpm.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Descripción técnica

Ø de pinza portapieza	3 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	ST100
Nivel sonoro de funcionamiento	62 dB(A)
Longitud	160 mm
Potencia generada	40 W
Demanda de aire máxima	170 l/min
Velocidad de giro máxima	100000 min ⁻¹
Peso	0,24 kg
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP

⚠ Hoffmann Group

Tipo de producto Lijadora recta