



Lijadora recta neumática, Tipo: 51813



Datos de pedido

Número de pedido	079441 51813
GTIN	616026518131
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Lijadora recta con un **número de revoluciones de 100 000 rpm**. Equipada con cojinetes de calidad par alta velocidad.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Peso	0,4 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Longitud	135 mm
Velocidad de giro máxima	100000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	170 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Potencia generada	75 W
Ø de pinza portapieza	3 mm

Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta