

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm, Tipo: G2412****Datos de pedido**

Número de pedido	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Clase de artículo	03R

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta neumática. Robusta y suave. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental.

Ø de pinzas portapiezas 6 mm. Ejecución corta, velocidad máxima **20 000 rpm**.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

Longitud	180 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	618 l/min
Peso	0,5 kg
Potencia generada	350 W
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²

Nivel sonoro de funcionamiento	79 dB(A)
Quality Dress	G2412-1
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm	079459 6
---	----------