



## Amoladora recta neumática G2414, pinzas portapiezas Ø 6 mm corto, Tipo: S200



### Datos de pedido

Número de pedido	079447 S200
GTIN	7322590013615
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

**Lijadoras rectas potentes y robustas** con una **suavidad de marcha** elevada. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental. Velocidades de giro máximas, optimizadas para cada aplicación, entre **8500 y 25 000 rpm**.

Forma constructiva corta, longitud de 215 mm.

**Ø de pinzas portapiezas 6mm.**

#### Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

#### Pieza de repuesto:

#### Kits de mantenimiento seleccionados (Service-Kits):

se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

### Descripción técnica

Demanda de aire máxima	540 l/min
Velocidad de giro máxima	20000 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Quality Dress	G2414 S200
Potencia generada	900 W
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	13 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	81 dB(A)
Peso	0,78 kg
Conexión aire comprimido	3/8 pul
Rosca de conexión	BSP
Tipo de producto	Lijadora recta

---

## Accesorios

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm

079459 6