



Lijadora recta neumática, Tipo: 51701



Datos de pedido

Número de pedido	079441 51701
GTIN	616026517011
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Dynabrade – Amoladora recta neumática.

Rectificadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves. Lijadora pequeña accionada por turbina sin engranaje con una velocidad máxima de **60 000 rpm**. Accionamiento neumático con apoyo cerámico, con **control de velocidad patentado** para mantener el número de revoluciones constante con carga.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Descripción técnica

Nivel sonoro de funcionamiento	66 dB(A)
Longitud	132 mm
Demanda de aire máxima	228 l/min
Velocidad de giro máxima	60000 min ⁻¹
Peso	0,4 kg
Potencia generada	75 W
Quality Dress	51701

Ø de pinza portapieza	3 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Rosca de conexión	NPT
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza de sujeción Tipo 51673	079449 51673
------------------------------	--------------