



Cerradura de cilindro de precisión con bombillo, bloqueo diferente, Ø de carcasa: 45mm



Datos de pedido

Número de pedido	085814 45
GTIN	2050000971952
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Cierre cilíndrico de precisión, caja de latón niquelado, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. Con bombillo integrado n.º 950050 (no en n.º 085816) para la adaptación individual / integración en su sistema de cerradura existente de DOM. Posibilidad de equipamiento individual con bombillo n.º 950050 según sus requisitos.

Nota:

Bombillos para equipamiento individual, ver n.º 950050 y n.º 950072, **grupo 95, catálogo de mobiliario industrial tomo 3.**

Descripción técnica

Arco templado	sí
Tipo de cierre	Cerradura de pasador cilíndrico
Ø de carcasa	45 mm
Cantidad de llaves	2
Arco de bloqueo doble	sí

Círculo de números de cerradura	HO 001 - 200
Ø de arco	6 mm
Material arco	Acero
Material de la carcasa	Latón niquelado
Apto para sistemas de cerradura	sí
Suministro sin bombillo	no
Adecuado para bombillos	sí
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Tipo de producto	Candado