

**Amoladora recta neumática, Ø de pinza portapieza 6 mm, Tipo: G2422****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 079452 G2422 |
| GTIN | 7322590011086 |
| Clase de artículo | 03R |

Descripción**Ejecución:**

Lijadora recta neumática. Robusta y suave. El interruptor de seguridad previene una conexión accidental.

Ø de pinzas portapiezas 6 mm. Ejecución larga con husillo delgado, ideal para perforaciones, velocidad máxima **20 000 rpm**.

Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima | 20000 min ⁻¹ |
| Demanda de aire máxima | 618 l/min |
| Peso | 0,7 kg |
| Quality Dress | G2422-1 |
| Longitud | 277 mm |
| Vibraciones máximas según EN | 3,4 m/s ² |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Potencia generada | 350 W |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 77 dB(A) |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul |
| Rosca de conexión | BSP |
| Tipo de producto | Lijadora recta |

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza portapieza 6 mm | 079459 6 |
|---|----------|