

Garant**Terraaja 6g, M: M1,4**

Datos de pedido

Número de pedido	140300 M1,4
GTIN	4045197083036
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. \geq **M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.** Campo de tolerancia 6h.

Descripción técnica

Altura de paso	0,3 mm
Altura	5 mm
Ø exterior	16 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6h
Tamaño de rosca	M1,4
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS

Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		