

**Garant**
**Terraaja 6e, M: M4**


## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 140350 M4     |
| GTIN              | 4045197083364 |
| Clase de artículo | 11K           |

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Campo de tolerancia 6e = **con medida interior aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para la clase de tolerancia media, si los pernos se dotan de una **capa protectora galvánica.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6e

Altura de paso: 0,7 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 5 mm

## Descripción técnica

|                |        |
|----------------|--------|
| Altura         | 5 mm   |
| Altura de paso | 0,7 mm |
| Ø exterior     | 20 mm  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Clase de tolerancia | DIN 13 6e |
| Tamaño de rosca     | M4        |
| Tipo de rosca       | M         |
| Ángulo de flanco    | 60 grados |
| Material de corte   | HSS       |
| Norma               | EN 22568  |
| Sentido del corte   | derecha   |
| Tipo de producto    | Terraja   |

### Datos de usuario

|                                       | Uso                        | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones |                |            |
| Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                |            |
| Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>         | adecuado                   |                |            |
| Aceite                                | adecuado                   |                |            |
| seco                                  | adecuado con restricciones |                |            |