

HOLEX®
Terraaja 6g, M: M14

Datos de pedido

Número de pedido	140320 M14
GTIN	4045197083326
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Tipo de rosca: M

Ángulo de flanco: 60 grados

Material de corte: HSS

Norma: EN 22568

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 2 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 14 mm

Descripción técnica

Altura	14 mm
Altura de paso	2 mm
Ø exterior	38 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	14
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha