

Garant
Terraaja 6e, M: M6


Datos de pedido

Número de pedido	140350 M6
GTIN	4045197083388
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Campo de tolerancia 6e = **con medida interior aprox. 0,03 – 0,04 mm.** Para la clase de tolerancia media, si los pernos se dotan de una **capa protectora galvánica.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6e

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

Descripción técnica

Altura	7 mm
Altura de paso	1 mm
Ø exterior	20 mm

Clase de tolerancia	DIN 13 6e
Tamaño de rosca	M6
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		