

Garant**Terraaja Rosca izquierda, M-LH: M5****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 140620 M5 |
| GTIN | 4045197083647 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.

Corte inicial de 1 3/4 pasos. con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Altura de paso | 0,8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Ø exterior | 20 mm |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |
| Tamaño de rosca | M5 |
| Tipo de rosca | M-LH |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Material de corte | HSS |

| | |
|-------------------|-----------|
| Norma | EN 22568 |
| Sentido del corte | izquierda |
| Tipo de producto | Terraja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |